



Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN
Exécution technique	
Affichage / Afficheur	Écran LCD
Tension nominale	
Fréquence assignée	50 Hz
Tension de service	230 V~
Largeur	1 modules
Précision de marche	± 1 s/jour
Lampes fluorescentes	
Type de montage	rail DIN
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm ²
Type de contact	1 inverseur
Type de raccordement	avec bornes à vis
Type de connexion	cage à vis
Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	1 mn
Type de programmeur	électronique
Cycles de programme	Cycle du programme: 24 heures
Cycle de programmation	24 H
Type d'afficheur	
Réserve de marche	3 ans
Avec programme vacance	Non
Cycle	journalier
Radiopiloté	Non
Indice de protection IP	IP20

