

WXF160D

Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
tension nominale	250 V

Dimensions

Profondeur	40.25 mm
Largeur	45 mm

Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

Matières

Décor	dune
Couleur	dune

Couleur RAL	RAL 1013 - Blanc perlé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05	
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10/35 °C