

# FM309

Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm



- Architecture
  - Mode de fixation  
socle monté dans le sol
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Compatibilité
  - Approprié pour parafoudre  
Non
- Dimensions
  - Profondeur de montage  
260 mm
  - Profondeur produit installé  
260 mm
  - Profondeur interne  
260 mm
  - Hauteur produit installé  
2010 mm
  - Largeur produit installé  
900 mm
  - Largeur dans les unités de division  
36
  - Épaisseur du matériau des parois latérales  
2 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle  
fermé (plein)

- Couvercle/porte transparent(e)
  - Non
- type de couvercle
  - porte
- Epaisseur de la matière du couvercle
  - 2 mm
- Plombage possible de la fermeture de porte
  - Non
- Porte amovible
  - Non
- Portes symétriques (de même largeur)
  - Non
- Porte reversible
  - Non
- Battant de porte
  - unique
- Cadenassable
  - Non
- Porte incluse
  - Non
- Matières
  - Couleur
    - blanc paloma
  - Couleur
    - blanc
  - Couleur RAL
    - RAL 9010 - Blanc pur
  - Matière
    - acier
  - Type de traitement de surface
    - revêtement pur poudre
- Installation, montage
  - convient au montage au sol
    - Non
  - Approprié pour montage dans paroi
    - Non
  - Adapté à un usage extérieur
    - Non
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse
    - Non
  - Avec serrure
    - Yes
- Equipement
  - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    - 2
  - Nombre rangées
    - 13
  - Nombre de travée de large
    - 3
  - Commutateur marche/arrêt
    - Non
  - Extension possible
    - Yes
  - Accessoriable
    - Non
- Standards
  - Directive européenne WEEE
    - non concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    - >IK10
  - Indice de protection IP
    - IP55
  - Sans halogène
    - Non
  - Préservation de la fonction
    -