

HFD340

Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2



- Architecture
 - Type de commande
Commande déportée sur porte
 - Type de boîtier
Produit complet
 - Nombre de pôles
3 P
 - Type de pôles
3 P
- Fonctions
 - Fonction inverseur
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Commandes & indicateurs
 - Emplacement de la commande
frontale
 - Commande motorisée intégrée
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi Ue
380 / 415 V
 - Courant nominal
400 A
- Tension
 - Tension assignée d'isolement

- 800 V
- Intensité du courant
 - Courant court-circuit avec fusible gI-gG
100 kA
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
180 mm
 - Hauteur produit installé
240 mm
 - Largeur produit installé
259 mm
- Puissance
 - Puissance d'emploi à 400V en AC1
263 kW
 - Puissance dissipée totale sous IN
172.2 W
 - Puissance dissipée par pôle à In
57.4 W
- Porte, couvercle
 - Cadenassable
Yes
- Matières
 - Couleur
gris
- Configuration
 - Verrouillage contre déclenchement
Non
 - Verrouillage contre enclenchement
Non
- Equipement
 - Nombre contact auxiliaire à ouverture
0
 - Nombre contact auxiliaire à fermeture
0
 - Nombre contact auxiliaire inverseur
0
 - Commande motorisée optionnelle
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP55