

# HFD363

Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3



- Architecture
  - Type de commande  
Commande déportée sur porte
  - Type de boîtier  
Produit complet
  - Nombre de pôles  
3 P
  - Type de pôles  
3 P
- Fonctions
  - Fonction inverseur  
Non
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Non
- Commandes & indicateurs
  - Emplacement de la commande  
frontale
  - Commande motorisée intégrée  
Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension assignée d'emploi Ue  
380 / 415 V
  - Courant nominal  
630 A
- Tension
  - Tension assignée d'isolement

- 1000 V
- Intensité du courant
  - Courant court-circuit avec fusible gl-gG  
100 kA
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
250 mm
  - Hauteur produit installé  
300 mm
  - Largeur produit installé  
364 mm
- Puissance
  - Puissance d'emploi à 400V en AC1  
414 kW
  - Puissance dissipée totale sous IN  
366 W
  - Puissance dissipée par pôle à In  
122 W
- Porte, couvercle
  - Cadenassable  
Yes
- Matières
  - Couleur  
gris
- Configuration
  - Verrouillage contre déclenchement  
Non
  - Verrouillage contre enclenchement  
Non
- Equipement
  - Nombre contact auxiliaire à ouverture  
0
  - Nombre contact auxiliaire à fermeture  
0
  - Nombre contact auxiliaire inverseur  
0
  - Commande motorisée optionnelle  
Non
  - Accessoriable  
Non
- Standards
  - Directive européenne WEEE  
concerné
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP65