

FP42QS

Armoire Univers IP44 classe II h 650mm l 550mm p 205mm



- Architecture
 - Mode de fixation
QuickSet
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre
Non
- Dimensions
 - Profondeur de montage
205 mm
 - Profondeur produit installé
205 mm
 - Profondeur interne
143 mm
 - Hauteur produit installé
650 mm
 - Largeur produit installé
550 mm
 - Largeur dans les unités de division
24
 - Épaisseur du matériau des parois latérales
1 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle
fermé (plein)

- Couvercle/porte transparent(e)
Non
- type de couvercle
couvercle
- Epaisseur de la matière du couvercle
1 mm
- Type de fermeture de la porte
Loquet rabattable et avec crémone
- Plombage possible de la fermeture de porte
Non
- Porte amovible
Non
- Portes symétriques (de même largeur)
Non
- Porte reversible
Non
- Battant de porte
unique
- Nombre de portes
1
- Nombre de serrure de la porte
1
- Cadenassable
Non
- Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
tôle d'acier
 - Type de traitement de surface
revêtement pur poudre
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
4
 - Nombre rangées
4
 - Nombre de travée de large
2
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Yes
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK09
 - Indice de protection IP
IP44
 - Classe de protection

- classe II
- Sans halogène
- Non
- Préservation de la fonction
-