

WXF112

Chargeur USB gallery



- Connectivité
 - Connecteurs / Douilles avec 2 prises USB type A
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée 50/60 Hz
- Tension
 - Tension de sortie 5 V DC
- Intensité du courant
 - Courant de sortie max. 3 A
- Protection
 - Fusible protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
- Puissance
 - Puissance de sortie 15 W
- Matières
 - Couleur gris noir
 - Couleur RAL RAL 7021 - Gris noir
 - Matière polycarbonate (PC)
- Instructions
 - Texte d'indication

Pas de transmission de données possible !