



Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1650mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Raccordement centralisé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	1650 mm
Largeur produit installé	620 mm
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte	Verrou 1/4 de tour
Nombre de portes	1
Couleur	RAL 9010
Matériau de l'enveloppe	non applicable
Transparent	Non
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Nombre de travée de large	2
Commutateur marche/arrêt	Non
Classe de protection	classe I