

75164099

Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste, KNX-B.IQ, blanc polaire mat



Architecture

Mode de fixation encastré

Exécution technique à 4 postes

Fonctions

avec thermostat d'ambiance Non

Fonction pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store

Compatibilité

Poste auxiliaire poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière

Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Yes

Nombre de touches 4

Dimensions

Largeur	88.5 mm
Mesures	
Transmission de valeur	Indicateur de la valeur de variation;de position 1 octet
Ecran	
Avec affichage	Non
Matières	
Famille de matériaux	matière synthétique
Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur	blanc polaire
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Gestion de l'éclairage LED	
LED	avec une LED bleue de fonctionnement et 8 LED d'état blanches
Connexion	
Coupleur de bus	pour coupleur de bus à encastrer
Éléments fournis	
Raccordement bus incl.	Non
Accessoires inclus	
Boîte	pour installation dans des boîtes d'encastrement standards individuelles
Produits adaptés	Plaque de recouvrement en plastique dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7 ; pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs ; matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1 ; B.x
Équipement	
Nombre de points d'exploitation	8
Avec protection au démontage/antivol	Yes
Type de produit :	type de produit: B.IQ
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Protection	avec protection de démontage
Conditions d'utilisation	

Température de service -5/45 °C

Pictogrammes

Symboles d`application BATTERIE-ENTSORGUNG__APP-SYMBOL.JPG

Classes/types de protection IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
