

54184

Thermostat d'ambiance à membrane avec contact inverseur et entrée horloge



Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Différentiel statique <1°C

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Mesures

Plage de réglage de la consigne 8/30 °C

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

Connexion

Type de contact 1 inverseur

Caractéristiques techniques 54-184

Équipement

Commutateur marche/arrêt Yes

Type de thermostat membrane, avec entrée abaissement

Utilisation

Mode de régulation tout ou rien

Sécurité

Indice de protection IP IP30
