

54185

Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauff eau ch sortie invers 10A 230V



Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Différentiel statique <1°C

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Mesures

Plage de réglage de la consigne 8/30 °C

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

Connexion

Type de contact 1 inverseur

Caractéristiques techniques 54-1858

Équipement

Type d'horloge thermostat analogique

Commutateur marche/arrêt Non

Type de thermostat membrane

Utilisation

Mode de régulation tout ou rien

Sécurité

Indice de protection IP IP30
