

FU42AN

Coffret, NewVegaD, 837x550x182mm, encastré 4 rangées dont 2 à compléter

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	110 mm
Profondeur produit installé	182 mm
Profondeur interne	110 mm
Hauteur produit installé	837 mm
Largeur produit installé	600 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
Couvercle/porte transparent(e)	Non
type de couvercle	sans ; fermé
Plombage possible de la fermeture de porte	Non
Porte amovible	Non
Portes symétriques (de même largeur)	Non
Porte reversible	Non
Battant de porte	unique
Cadenassable	Non
Porte incluse	Non
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
convient au montage au sol	Non
Approprié pour montage dans paroi	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	4
Nombre de rails	2
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Non
Accessoriable	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-