

# FU52DN

Coffret, NewVegaD, 987x550x150mm, encastré 5 rangées 120 modules



## Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

## Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

## Dimensions

Profondeur de montage	110 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	150 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	110 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	987 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	600 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	24
-------------------------------------	----

Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
--	------

## Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

type de couvercle	sans ; fermé
Battant de porte	unique
Cadenassable	Non
Matières	
Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	5
Extension possible	Non
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-