

FU62AN

Coffret, NewVegaD, 1137x550x182mm, 6 rangées dont 2 à compléter



- Architecture
 - Mode de fixation
encastré
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre
Non
- Dimensions
 - Profondeur de montage
110 mm
 - Profondeur produit installé
182 mm
 - Profondeur interne
110 mm
 - Hauteur produit installé
1137 mm
 - Largeur produit installé
600 mm
 - Largeur dans les unités de division
24
 - Épaisseur du matériau des parois latérales
1 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle
Avec découpe

- Couvercle/porte transparent(e)
Non
- type de couvercle
sans ; fermé
- Plombage possible de la fermeture de porte
Non
- Porte amovible
Non
- Portes symétriques (de même largeur)
Non
- Porte reversible
Non
- Battant de porte
unique
- Cadenassable
Non
- Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
Plastique + metal
 - Type de traitement de surface
revêtement pur poudre
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
 - Nombre rangées
6
 - Nombre de rails
4
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP30
 - Classe de protection
classe II
 - Sans halogène
Non
 - Préservation de la fonction
-