

# KD303M

Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup>



## Architecture

Nombre de pôles 3 P

## Compatibilité

Destiné aux références compatible -----

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

## Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

## Dimensions

Longueur 132 mm

Pas 43.75 mm

## Matières

Couleur gris

## Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Oui

---

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

---

Type de connecteur barre à fourche

---

Type de connexion cage à vis

---

Standards

Directive européenne WEEE concerné

---

Sécurité

Indice de protection IP IP20

---

Conditions d'utilisation

Température de stockage -25/80 °C

---