

GS182A

Set de placard pour GD313A + bloc/panneau



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre Non
- Dimensions
 - Profondeur de montage 350 mm
 - Profondeur produit installé 350 mm
 - Profondeur interne 350 mm
 - Hauteur produit installé 750 mm
 - Largeur produit installé 300 mm
 - Largeur dans les unités de division 12
 - Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle Avec découpe

- Couvercle/porte transparent(e)
Yes
- type de couvercle
sans ; fermé
- Epaisseur de la matière du couvercle
1.5 mm
- Type de fermeture de la porte
Loquet
- Plombage possible de la fermeture de porte
Non
- Porte amovible
Non
- Portes symétriques (de même largeur)
Non
- Porte reversible
Non
- Battant de porte
sans
- Nombre de portes
0
- Nombre de serrure de la porte
1
- Cadenassable
Non
- Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
RAL 9010
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
matière plastique
 - Type de traitement de surface
revêtement pur poudre
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
 - Nombre rangées
3
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Yes
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK08
 - Indice de protection IP
IP30
 - Classe de protection

- classe I
- Sans halogène
- Non
- Préservation de la fonction
-