

WXF080

Volet roulant connecte gallery



Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Tension nominale 230 V

Matières

Matière polycarbonate (PC)

Installation, montage

Mode de fixation Montage frontal

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1,5 ; 2,5mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5 ; 2,5mm²

Type de connexion Raccordement à vis

Sécurité

