

R2732VERZ

Angle extérieur LFS60200 tôle zingué



Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 200 mm

Mesure a 50 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué

Matière acier

Groupe de matériau acier

Caractéristiques techniques R2732VERZ

Type de traitement de surface	zingué
-------------------------------	--------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Angle extérieur
-----------------------------------	-----------------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Oui
---------------	-----
