



4011

## Interrupteur crépusculaire électromécanique 1 voie prog 24h avec cellule saillie

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 5

#### Dimensions

Largeur 90 mm

Profondeur 65 mm