



Interrupteur modulaire 2 pôles 16A à voyant

Caractéristiques techniques

Type de commande	Interrupteur de coupure à voyant
Position du neutre	sans neutre
Type de pôles	2 P
Type de tension d'alimentation	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de tension de commande 1	AC
Fréquence	50 à 60 Hz
Couleur	
Couleur de la lumière	orange
Type de Lampe	LED
Couple de serrage	1,8Nm
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 16mm ²
Type de douille	Sans
Position des bornes	décalées
Type de connexion	cage à vis
Accessoirable	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	