

# WS200T

## Prise téléphone T Systo 2 modules Titane



- Architecture
  - Nombre de sorties  
1
  - Type  
T
  - Mode de fixation  
encastré ou en goulotte
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
22.5 mm
  - Hauteur produit installé  
45 mm
  - Longueur  
45 mm
  - Dimensions (LLxllxhh)  
45x45x22.5
  - Largeur produit installé  
45 mm
- Capacité
  - Nombre de module pour l'appareillage mural  
2
  - Nombre d'emplacements de modules  
2
- Matières
  - Couleur  
titane
  - Couleur

- aspect aluminium
- Couleur RAL
  - RAL 9006 - Aluminium blanc
- Matière
  - polycarbonate (PC)
- Aspect de la surface
  - mat satiné
- Type de traitement de surface
  - laqué
- Installation, montage
  - Mode de fixation
    - Clipsé
  - Type de montage
    - encastré;saillie;goulotte
- Connexion
  - Type de connexion
    - cage à vis
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    - 01
  - Indice de protection IP
    - IP20
  - Essai fil incandescent
    - ;CEI 695-2-1: 650°C
  - Sans halogène
    - Non