

WS219T

Prise RJ45 Syssto catégorie 6 UTP 1 module Titane



- Architecture
 - Nombre de sorties
1
 - Type
UTP
 - Mode de fixation
autre
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
35.75 mm
 - Hauteur produit installé
45 mm
 - Largeur produit installé
22 mm
- Capacité
 - Nombre de module pour l'appareillage mural
1
 - Nombre d'emplacements de modules
1
- Matières
 - Couleur
titane
 - Couleur
aspect aluminium
 - Couleur RAL
RAL 9006 - Aluminium blanc
 - Matière

- polycarbonate
- Matière
 - polycarbonate (PC)
- Aspect de la surface
 - mat satiné
- Type de traitement de surface
 - laqué
- Installation, montage
 - Mode de fixation
 - Clipsé
 - Type de montage
 - encastré;saillie;goulotte
- Connexion
 - Type de connexion
 -
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
 - 07
 - Indice de protection IP
 - IP20
 - Sans halogène
 - Non