



Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Utilisable comme commutateur	Non
Protection contre les surtensions	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans
Avec prise USB de charge	Non
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Cadenassable	Non
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Couleur	complet gris
Matière	polypropylène (PP)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	verni mat
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Avec fusible fin	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Isolé	Oui
Série	cubyko

