



Prise de courant 2P+T ateha complet

Caractéristiques techniques

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	en saillie
Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Voyant lumineux	oui
Avec prise USB de charge	Non
Tension nominale	250V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x39,4mm
Largeur produit installé	77 mm
Cadenassable	Non
Alimentation spéciale de courant	Autre
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Aspect de la surface	brillant/mat
Mode de fixation	A vis
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Prise de phase	sans
Avec fusible fin	Non
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non

Protection	OUI
Isolé	Oui
Série	ateha
Version	F
Mots clés	appareillage mural ; saillie ; ateha ; prise de courant