

WE154C

Sortie de câble étanche Essensya Carbone



- Architecture
 - Mode de fixation encastré
- Fonctions
 - Fonction Interrupteur principal Non
 - Protection différentielle intégrée Oui
 - Raccordement centralisé Oui
 - Avec éclairage d'orientation Oui
 - Protection contre les surtensions Oui
- Commandes & indicateurs
 - Voyant lumineux non
 - Avec ou sans voyant sans
- Connectivité
 - Avec prise USB de charge Oui
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée 50/60 Hz
 - Tension nominale 250V

- Dimensions
 - Profondeur produit installé
22.8 mm
 - Hauteur produit installé
70 mm
 - Dimensions (LLxllxhh)
75x75x37
 - Largeur produit installé
70 mm
- Capacité
 - Nombre de module pour l'appareillage mural
2
- Porte, couvercle
 - Cadenassable
Oui
- Alimentation
 - Alimentation spéciale de courant
Sans alimentation par courant spécial
- Matières
 - Couleur
carbone
 - Couleur RAL
RAL 7011 - Gris fer
 - Matière
mélange de matériaux
 - Aspect de la surface
mat satiné
 - Surface
non-traité
 - Type de traitement de surface
matt
- Installation, montage
 - Mode de fixation
A vis
- Connexion
 - Section de raccordement en câble rigide
cable de 1,5 /12mm²
 - Type de connexion
cage à vis
 - Prise de phase
L1
- Accessoires inclus
 - Avec fusible fin
Oui
- Equipement
 - Commutateur marche/arrêt
Oui
- Standards
 - Homologations
NFC 61314
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
07
 - Indice de protection IP
IP44
 - Sans halogène
Non