

L6866VERZ

Té, FWK 30/99160, galvanisé



More Information

| | |
|--|--------------------------|
| Unité | PCE |
| EAN | 4012740184069 |
| Statut des ventes | 3C |
| Mesure b | 500 mm |
| Mesure a | 350 mm |
| Perforation de socle | Avec poinçonnage de base |
| Largeur intérieur | 159 mm |
| Symétrique | Yes |
| Chevauchement | Non |
| Classe de résistance au feu E - maintien de fonction | 0 |
| Classe de résistance au feu I - canal d'installation | 90 |
| Hauteur intérieure | 102 mm |
| Type de traitement de surface | zingué |
| Longueur | 350 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Mots clés | Accessoires Goulotte de Distribution ; Té ; Résistant au Feu ; Acier Zingué |
| Hauteur de goulotte | 142 mm |
| Avec film de protection | Non |
| Type produit cheminement de cable | Té |
| Sans halogène | Yes |
| Groupe de matériau | acier, gypse |
| Couvercle avec joint | - |
| Couleur | zingué |
| Largeur de goulotte | 200 mm |
| Configuration de la pièce de forme | Fond et couvercle |
| Matière | acier ; plâtre |
| Poids | 11.06 kg |
| Direction | vers le haut ; bas |
| Section intérieure / utile | 16218 mm ² |
| Mode de fixation | vissé |