

UC916

Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+accés 60x80 | 2000mm



Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 60 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PVC

Installation, montage

Mode de fixation bottom punching

Equipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement -5 / 60 °C
