

XEV103

Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54



Architecture

Systeme de connexion	Typ 2
Mode de fixation	Montage mural

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
Quantité des prises de courant de chargement le type 2	1

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension nominale	230;400 V
Courant nominal	32 A

Dimensions

Profondeur totale	233 mm
Profondeur produit installé	233 mm

Caractéristiques techniques XEV1032

Hauteur produit installé	480 mm
Largeur produit installé	346 mm
Puissance	
Puissance raccordée	22 kW
Puissance max. par point de chargement	22 kW
Alimentation	
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matériau de l'enveloppe	-
Groupe de matériau	autre
Équipement	
Quantité des prises de courant du ménage	1
Standards	
Directive européenne RoHS	conforme
Sécurité	
Indice de protection IP	IP54
Résistance au choc	IK10