

EE910

Commande 120 blocs éclairage sécurité



Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Tension nominale	230 V

Tension

Type de tension d'entrée	AC
--------------------------	----

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	54 mm
Largeur produit installé	70 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

Batterie

Temps de recharge maxi des batteries	30 h
--------------------------------------	------

Caractéristiques techniques EE910

Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Gestion de l'éclairage

Autonomie pour une lampe	30 mn
--------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 ; 6mm ²	
--	--

Section de raccordement en câble rigide 1,5 ; 10mm ²	
---	--

Equipement

Nombre de blocs télécommandables	120
----------------------------------	-----

Commutateur marche/arrêt	Non
--------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-20/80 °C
-------------------------	-----------
