

WMPS42

10AX 4G 2W WALL SWIT



Modèle

Type de commutation	va et vient
---------------------	-------------

Commandes & indicateurs

Poussoirs	No
-----------	----

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal	10 AX
-----------------	-------

Dimensions

Profondeur	24 mm
------------	-------

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Matières

Couleur des lignes design	blanc
---------------------------	-------

Couleur des lignes design - couleurs spéciales	blanc
--	-------

Couleur indépendant des lignes design	blanc
---------------------------------------	-------

Couleur	blanc
---------	-------

Caractéristiques techniques WMPS42

Matière	Urée-formaldéhyde
Installation, montage	
Mode de montage	pour montage encastré et en paroi creuse
Connexion	
Section de conducteur	2 x 4 mm ²
Borne	Bornes pour câble 4 x 1,5 mm ²
Éléments fournis	
Composant	avec 2 vis de fixation M3,5 x 30 mm
Équipement	
Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Standards	
Norme	BS EN 60669-1
Pictogrammes	
Symboles d`application	LOOP-TERMINAL__APP-SYMBOL.EPS