



ateha Prise TV type F complet

Caractéristiques techniques

Type	Prise TV type F
Mode de fixation	en saillie
Bande passante	4 - 2400 MHz
Dimensions (LLxllxhh)	71x71x30
Largeur produit installé	77 mm
Atténuation de raccordement à 860 MHz	1.5 dB
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nombre de sorties	1
Atténuation	2 dB
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Série	ateha

Mots clés

appareillage mural ;
saillie ; ateha ; prise
TV