



4504

## Interrupteur crépusculaire compact basic 8A

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
Profondeur produit installé	42.5 mm
Hauteur produit installé	95 mm
Longueur	80 mm
Largeur produit installé	42.5 mm
Puissance consommée	10 VA
Tension d'alimentation	230V +/- 10%
Plage de mesure de luminosité	10 / 30 Lux
P max. avec lampes à incandescence	1000 W
Type de montage	saillie
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	1
Type de contact	1F
Temporisation à l'enclenchement	40 s
Temporisation au déclenchement	120 s
Cycle de programmation	24 H
Indice de protection IP	IP55
Température de service	-25...45 °C
Température de stockage/transport	-30...60 °C

Mots clés

interrupteur crépusculaire  
interrupteur crépusculaire  
basique