

EH110A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve



Architecture

Mode de fixation rail DIN

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50;60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 54 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.5 W

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 900 W

Connexion

Type de connexion cage à vis

Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur libre de potentiel
Type de raccordement	avec bornes à vis
Configuration	
Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	15 mn
Type de programmeur	analogique
Cycle de programmation	24 H
Equipement	
Nombre de voies	1
Réserve de marche	sans
Utilisation	
Cycle	journalier
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Précision de marche	1
Température de stockage	-20/70 °C