



4562

### Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série 1 000 W

##### Fonctions

Réserve de marche années 5 y

##### Raccordement

Type de contact 1x inverseur libre de potentiel

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Profondeur 28,40 mm