



4563

## Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série 1 000 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 5 y

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 65 mm