



4563

Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série 1 000 W

Fonctions

Réserve de marche en années 5 y

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 10 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 65 mm