

S131-22F

Détecteur de mvT LS, filaire, 90°, 12m



- Connectivité
 - Mode de liaison filaire
- Tension
 - Tension de service 12 V
- Dimensions
 - Dimensions (LLxllxhh) 58 x 102 x 57 mm
- Mesures
 - Méthode de détection infra-rouge
- Batterie
 - Autonomie batterie Alimentation 12 V fournie par la centrale
- Détection
 - Portée de détection 12 m
- Equipement
 - Angle de détection horizontal 90 °
- Utilisation
 - Type de lentille Volume
- Standards
 - Directive européenne WEEE concerné

- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP31
- Température
 - Température ambiante
-10/55 °C