

S135-22X

Détecteur de mouvement LS, filaire, spécial animaux, réglable



Connectivité

Mode de liaison filaire

Tension

Tension de service 12 V

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) ≈ 7 mA

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 59x102x57

Mesures

Méthode de détection infra-rouge

Batterie

Autonomie batterie Alimentation 12 V fournie par la centrale

Détection

Portée de détection 12 m

Equipement

Angle de détection horizontal 85 °

Utilisation

Type de lentille Spécial animaux

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP31
