



### Prise haut-parleur gallery

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Profondeur	41.5 mm
Nombre de postes	1
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Température de service	-10 °C 35 °C
Température de stockage/transport	-10 °C 50 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme