

30305

Programmateur digital radio 2 zones sur 7 jours



Fréquence

Fréquence de transmission 433 MHz

Portée

Portée maxi 75m

Batterie

Nbre- type de piles pour l'alimentation 2 x 1,5V LR6

Configuration

Finesse de programmation 30 mn

Equipement

Nombre de zone de programmation 2

Utilisation

Cycle hebdomadaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Précision de marche $\pm 1 \text{ s} ; 24\text{h}$

Température de stockage $-20/70 \text{ }^\circ\text{C}$
