

30520

Programmateur analogique radio 1 zone sur 7 jours

Fréquence

Fréquence de transmission	433 MHz
---------------------------	---------

Portée

Portée maxi	75m
-------------	-----

Batterie

Nbre- type de piles pour l'alimentation	2 x 1,5V LR6
---	--------------

Configuration

Finesse de programmation	60 mn
--------------------------	-------

Equipement

Nombre de zone de programmation	1
---------------------------------	---

Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Précision de marche $\pm 1 \text{ s ; 24h}$

Température de stockage $-20/70 \text{ °C}$
