

EKSQ405TM

Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N



More Information

Profondeur d'encastrement minimale	116 mm
Homologations	EN50085-2-2
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm
Largeur intérieur	405 mm
Longueur intérieur	405 mm
Hauteur de la cassette	44 mm
Réserve revêtement de sol	28 mm
Sans halogène	Yes
Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Nombre de boîte d'appareillage	3
Groupe de matériau	acier inoxydable
Mots clés	Accessoires Caniveau ; Boîte de jonction ; Couvercle Tubus ; 20Kn
Type produit cheminement de cable	Divers
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Taille nominale d'installation	Q12
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
Type de produits	Cassette
Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Unité	PCE
Statut des ventes	3C
EAN	4012002245835