

FWK9500600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm



- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur intérieure
49 mm
 - Hauteur de goulotte
142 mm
 - Longueur
750 mm
 - Largeur de goulotte
150 mm
 - Largeur intérieur
54 mm
 - Espacement horizontal des perforations
500 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
11
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
prémonté
- Matières
 - Couleur
zingué
 - Matériaux corps châssis
tôle d'acier

- Matière
acier / plâtre
- Groupe de matériau
acier, gypse
- Type de traitement de surface
zingué
- Câble
 - Section intérieure / utile
2646 mm²
- Utilisation
 - Type produit cheminement de cable
Socle et couvercle
- Standards
 - Organisme de contrôle
Dortmund - Stuttgart
- Sécurité
 - Sans halogène
Oui
- Poids
 - Poids
18.7500