

FWK3992600VERZ

Goulotte zinguée résistante au feu L. 1000mm



- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur intérieure
102 mm
 - Hauteur de goulotte
142 mm
 - Longueur
1000 mm
 - Largeur de goulotte
300 mm
 - Largeur intérieur
259 mm
 - Espacement horizontal des perforations
500 mm
 - Espacement vertical des perforations
200 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
107
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
prémonté
- Matières
 - Couleur
zingué

- Matériaux corps châssis
tôle d'acier
- Matière
acier / plâtre
- Groupe de matériau
acier, gypse
- Type de traitement de surface
zingué
- Câble
 - Section intérieure / utile
26418 mm²
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Organisme de contrôle
Dortmund
- Sécurité
 - Sans halogène
Oui
- Poids
 - Poids
23.7000