

SL200551

Socle plinthe SL20055 noir



More Information

Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 2 compartiments	3
Température ambiante	-5/65 °C
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 1 compartiment	2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Type de produits	Socle plinthe
Matière	PVC
Sans halogène	Non
Homologations	CE
Longueur	2000 mm
Nombre de compartiments	2
Type de traitement de surface	spécial
Nombre de cloisons fixes	1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Hauteur de goulotte	55 mm

Avec film de protection	Non
Type produit cheminement de cable	Socle
Couleur	noir
Groupe de matériau	plastique
Mots clés	Plinthe ; Socle Plinthe ; Largeur 55 mm ; Hauteur 20 mm ; Noir Ral 9011
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	32
Largeur de goulotte	20 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	44
Unité	MTR
Statut des ventes	3C
EAN	4012740893893