

SL200801

Socle plinthe SL20080 noir



More Information

Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 2 compartiments	2
Température ambiante	-5/65 °C
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 1 compartiment	1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Type de produits	Socle plinthe
Matière	PVC
Sans halogène	Non
Homologations	CE
Longueur	2000 mm
Nombre de compartiments	3
Type de traitement de surface	spécial
Nombre de cloisons fixes	2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Hauteur de goulotte	80 mm

Avec film de protection	Non
Type produit cheminement de cable	Socle
Couleur	noir
Groupe de matériau	plastique
Mots clés	Plinthe ; Socle Plinthe ; Largeur 80 mm ; Hauteur 20 mm ; Noir Ral 9011
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	46
Largeur de goulotte	20 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	72
Unité	MTR
Statut des ventes	3C
EAN	4012740894951