

WKT425

1 sortie volet roulant 3 fils + 4 entrées KNX radio Kallysta



Architecture

Système bus	EIB
Nombre de touches	4
Mode de fixation	encastré

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
---------------------------	---------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Yes

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-20/60 °C
-------------------------	-----------