

EK022

Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A



- Architecture
 - Type de produit
transformateur de courant monophasé
- Fonctions
 - Classe de précision
1
- Intensité du courant
 - Nombre de circuits d'entrée
2
 - Courant Max au primaire
40 A
 - Courant Max au secondaire
21 mA
- Dimensions
 - Diamètre de l'ouverture
7 mm
- Connexion
 - Type de connexion
Raccordement à vis
- Accessoires inclus
 - Avec rail en cuivre
Non
- Equipement
 - Avec protection tactile
Non
- Standards
 - Produit certifié

non