



49320

## Indicateur de conso. électrique pour compteur électronique ou électromécanique

### Caractéristiques techniques

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 50 °C

#### Architecture

Type de pôles 1P+N

#### Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum 90 A