



49351

## Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 1 zone sur 24h 230V

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension nominale             | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 207 - 253 V |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Fonctions

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Réserve de marche en années | 0   |
| Avec synchronisation réseau | Non |
| Avec synchronisation quartz | Non |

#### Equipement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Précision de marche par jour   | 1 s |
| Avec un programme à impulsions | Non |

#### Raccordement

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Réglages

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Programme journalier   | Oui |
| Programme hebdomadaire | Non |
| Programme annuel       | Non |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +45 °C |
|------------------------|-------------|

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 88 mm   |
| Largeur    | 52,5 mm |
| Profondeur | 65 mm   |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|